



## CASCATA AT TASTER

## CASCATA SG TASTER

SCS-TEC<sup>®</sup>  
**HYGIENEPLUS**

SCS-TEC<sup>®</sup>  
**STANDARD**

**EINGANGSFILTER  
HYGIENE**

**EINGANGSFILTER  
STANDARD**



Durch unseren hochwertigen SCS-Standard-Eingangsfiter wird das Wasser durch einen gebackenen Carbon-Block-Filter geleitet. Hier wird das Wasser auf 1,0 µm gefiltert.

NAME	LEISTUNG	FILTERT ...	MERKMALE
SCS-Standard	1,0 µm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlor</li> <li>• schlechten Geschmack</li> <li>• schlechten Geruch</li> <li>• organische Verbindungen</li> <li>• chemische Verbindungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Abgabe von Aktivkohlestaub</li> <li>• brechen des Filters nicht möglich</li> </ul>



Durch den integrierten Sterilfilter wird bereits im Eingangsbereich die höchste Filterleistung erreicht. Hier wird das Wasser auf 0,15 µm gefiltert.

NAME	LEISTUNG	FILTERT ...	MERKMALE
SCS-Hygiene	0,15 µm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bakterien</li> <li>• Chlor</li> <li>• Medikamentenrückstände</li> <li>• Herbizide &amp; Pestizide</li> <li>• organische Verbindungen</li> <li>• chemische Verbindungen</li> <li>• Lösungsmittel</li> <li>• Trübungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Abgabe von Aktivkohlestaub</li> <li>• brechen des Filters nicht möglich</li> </ul>

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs- und Leistungsaufnahme	230 V, 50 Hz, 170 W
Kältemittel / Inhalt	R513a (120 g Füllmenge)
Sicherheitsventil (am Wassersprudler)	✓
Maximaler CO <sub>2</sub> -Druck	4,5 bar
Interne CO <sub>2</sub> -Flasche	-
Betriebsdruck (CO <sub>2</sub> )	1,8 – 4,5 bar
Temperatureinstellung	mechanisch
Temperaturbereich	off, 8 °C, 5 °C, 3 °C
Portionierung	✓
Serviceintervallanzeige	LED
Länge des Stromkabels	200 cm
Maschinenabmessung AT (BxHxT)	28 x 43,5 x 53 cm
Maschinenabmessung SG (BxHxT)	28 x 140 x 53 cm
Bruttogewicht AT / SG	32 kg / 47 kg
EG-Konformität	✓
Zapfleistung	100 l/h
Kühlleistung	30 l/h
Zapfhöhe	29 cm
Wasseranschluss	3/4" oder 3/8" Eckventil

